



Kemikaalisuojakäsinepari Ultranitril 492, Käsineen koko: 11



Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094745 11 |
| GTIN | 3245424921211 |
| Tuoteluokka | 04P |

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.

Ultranitril 492. Nestetiivis nitrilikäsine. Valmistettu kaksikerrosmenetelmällä korkean kemikaalinkestävyyden takaamiseksi.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
EN 374:2016: Tyyppi A (AJKOPT)

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Seinämän paksuus | 0,45 mm |
| Läpäisy aika (rikkihappo 96 %) | 60–120 min |
| Läpäisy aika (metanoli 99 %) | 10-30 min |
| Läpäisy aika (asetoni 99 %) | <10 min |
| Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %) | >480 min |
| Käsineen koko | 11 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Läpäisy aika (isopropanoli 99 %) | >480 min |
| silikoniton | kyllä |
| Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %) | >480 min |
| Vuorimateriaali | puuvillaveluuri |
| Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
| Suojausluokka | Luokka III |
| Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti |
| EN 374:2016 | Tyyppi A (AJKOPT) |
| EN 388:2016 | 3101X |
| Materiaali | PVC |
| Rungon materiaali | Nitriili |
| AQL | 0,65 |
| Pituus | 320 mm |
| Paksuus | 0,38 mm |
| Väri | vihreä |
| Normi/erikoistilaus | EN 374 |
| Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |