



## Kemikaalisuojakäsinepari UltraNeo 450, Käsineen koko: 7



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094770 7
GTIN	3245424503172
Tuoteluokka	06D

### Kuvaus

**Malli:**

Suojakäsineet, luokka III.

UltraNeo 450. Neopreenikäsine keskimääräisellä kemikaalisuojauksella. Luistamaton pintaprofiili mahdollista hyvän otteen yhdistettynä joustavuuteen ja sormituntumaan. Pitkä varret suojaavat kynärvarsia.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

EN 374:2016: Tyyppi A (ALMNST)

### Tekninen kuvaus

Läpäisy aika (asetoni 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (riikkihappo 96 %)	120-240 min
Läpäisy aika (etanoli 95 %)	240-480 min
Seinämän paksuus	0,75 mm
Käsineen koko	7

Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	30-40 min
Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	240-480 min
Läpäisy aika (etaanitrili 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	120-240 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	>480 min
Läpäisy aika (riikkihappo 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	>480 min
Vuorimateriaali	Luonnonlateksi
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Sisältö	50
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tyyppi A (ALMNST)
Kemikaalinkestävyys	ALMNST
EN 388:2016	2121X
Materiaali	Neopreeni, lateksi
Rungon materiaali	Neopreeni, lateksi
AQL	0,65
Pituus	410 mm
Paksuus	0,75 mm
Väri	musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Normi/erikoistilaus	EN 374
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet