

uvex**Kemikaalisuojakäsinepari uvex rubiflex S XG35B, Käsineen koko: 8**

Tilaustiedot

Tilausnumero	094752 8
GTIN	4048612024843
Tuoteluokka	04W

Kuvaus

Malli:

uvex rubiflex S XG35B. Kevyt, trikoopinnoitteinen kemikaalinsuojakäsine, jossa on käytetty uvex Xtra Grip -teknologiaa. Yhdistää suojauksen ja pitävän otteen käyttömukavuuteen – puuvillavuorin ansiosta – ja joustavuuteen. Hyvä vastustuskyky useita kemikaaleja vastaan, erittäin hyvä rasvan ja mineraaliöljyjen kestävyys.

Luokan III suojakäsineet.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	30-40 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	>480 min
Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
Märkäpito	Erittäin hyvä
Käsineen koko	8

Läpäisy aika (etaaninitriili 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (rikkihappo 96 %)	30-40 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (rikkihappo 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	>480 min
Vuorimateriaali	puuvilla
Sarja	uvex rubiflex
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Sisältö	10
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKNOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKNOPT
EN 388	3121X
Materiaali	Nitriili
Rungon materiaali	puuvilla
Pituus	350 mm
Paksuus	0,4 mm
Väri	musta / sininen
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet