



Kemikaalisuojakäsinepari Camatril® 730, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094748 10
GTIN	4008198773009
Tuoteluokka	04Q

Kuvaus

Malli:

Luokan III suojakäsineet.

Camatril® 730. Puuvillanukkapintainen nitrilikäsine, joka kestää monenlaisia kemikaaleja. Hyvä lämmönkestävyys ja erinomainen sormituntuma. Täysin silikoniton ja maalinkestävä. Hyväksytty elintarvikekäyttöön.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	240–480 min
Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	60–120 min
Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
silikoniton	kyllä
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	240–480 min

Läpäisy aika (etanoli 95 %)	60–120 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	240–480 min
Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (etaaninitriili 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (rikkihappo 96 %)	60–120 min
Valmistajamerkintä	Camatril 730
Käsineen koko	10
Seinämän paksuus	0,4 mm
Läpäisy aika (rikkihappo 50 %)	>480 min
Sarja	Camatril®
Käsintyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Sisältö	10
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tyyppi A (AJKLOT)
Kemikaalinkestävyys	AJKLOT
EN 388	3001X
Materiaali	Nitriili
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Käyttöalue	Allround
Pituus	310 mm
Paksuus	0,4 mm
Väri	vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä

Normi/erikoistilaus	EN 374
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet