



## Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 5,2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	114000 5,2
GTIN	4045197008923
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**Rullavalssattu**, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

### Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	5,2 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	52 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	5,2 mm
Kokonaispituus L	86 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	44,2 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		