

**Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 4,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114000 4,4
GTIN	4045197008848
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	47 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Nimellis-Ø D_c	4,4 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	4,4 mm
Kokonaispituus L	80 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	40,4 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		