



Kemikaalisuojakäsineet UltraNitril 381, Käsineen koko: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	094755 8
GTIN	3245423814187
Tuoteluokka	06D

Kuvaus

Malli:

Kemikaalisuojakäsine Stansolv AK22, sisäkäsine puuvillaneulosta parasta mukavuutta varten, nitriliä, EN 374, paksuus 0,85 mm, **nestetiivis, ei sis. silikonia, sopii elintarvikkeille FDA:n mukaan**, erittäin hyvä mekaaninen kestävyys. Pituus 35,5 cm, CE 3121.

Tekninen kuvaus

Läpäisy aika (etaanintriili 99 %)	<10 min
Seinämän paksuus	0,85 mm
Käsineen koko	8
silikoniton	kyllä
Läpäisy aika (riikkihappo 96 %)	60–120 min
Läpäisy aika (etanoli 95 %)	240–480 min
Läpäisy aika (asetoni 99 %)	<10 min
Läpäisy aika (isopropanoli 99 %)	>480 min

Läpäisy aika (sykloheksaani 99 %)	>480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 40 %)	>480 min
Läpäisy aika (riikkihappo 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (natriumhydroksidi 50 %)	>480 min
Läpäisy aika (metanoli 99 %)	10-30 min
Läpäisy aika (dimetyylisulfoksidi 99 %)	120–240 min
Vuorimateriaali	puuvillaneulos
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Sisältö	72
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys	JKLOPT
EN 388	3111A
EN 388:2003	3121
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	puuvilla
AQL	1,5
Pituus	355 mm
Paksuus	0,95 mm
Väri	vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Normi/erikoistilaus	EN 374
EN	EN 374
Pinnoitus	Nitril
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet

