

ASATEX**Hienoneule-talvikäsinepari, musta 3677V, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094811 8
GTIN	4029201140823
Tuoteluokka	09H

Kuvaus**Malli:**

3677V. Käsine, jossa on **erittäin lämmin ja miellyttävä akryylivuori**. Paras tarttumisvarmuus märissä olosuhteissa HPT®-vinyylipinnoiteen ansiosta. Öljyä ja rasvaa hylkivä.

Standardi:

3677V. Käsine, jossa on **erittäin lämmin ja miellyttävä akryylivuori**. Paras tarttumisvarmuus märissä olosuhteissa HPT®-vinyylipinnoiteen ansiosta. Öljyä ja rasvaa hylkivä.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Väri: musta

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Kylmäsuoja	Hyvä
Ei sisällä DMF:ää	kyllä
Vuorimateriaali	Akryyli
Istuvuus	Erittäin hyvä
Sormituntuma	Ei tiedossa
silikoniton	kyllä
Öljypito	Hyvä
EN 388 jatkorepäisylujuus	2
Pinnoitemateriaali	PVC
EN 388 lävistyslujuus	1
Märkäpito	Hyvä
EN 388 viiltolujuus	2
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Hengittävyys	Ei tiedossa
EN 388 hankauksenkestävyys	3
Käsinetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Sisältö	6
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Rungon materiaali	Polyamidi/akryyli
Pinnoitus	HPT/vinyyli
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Väri	musta

Paino	53 g
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet