

Garant**Kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 16,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116700 16,5
GTIN	4045197034311
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Kierukkaosan pituus on poraholkin korkeuden verran standardiin DIN 345 verrattuna pidempi. Silloin todellinen poraussyvyys ei pienene. Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta parempi lastunpoisto.

Teräväkärkinen muoto A.

Etü:

Poraukseen poraholkkien avulla työkalujen valmistuksessa ja koneenrakennuksessa sekä sarjatuotannossa. Erittäin tärkeää porattaessa epätasaisilla, viistoilla tai kaarevilla pinnoilla.

Suositus:**Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	159 mm
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/kierr,
Nimellis-Ø D_c	16,5 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	257 mm
Morsekartio MK koko	2
Standardi	DIN 341

suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	134,3 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	16-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		