

**Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 2,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114000 2,9
GTIN	4045197008695
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

**Rullavalssattu**, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

**Suositus:****Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien pituus $L_c$	33 mm
Nimellis-Ø $D_c$	2,9 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø $D_s$	2,9 mm
Kokonaispituus L	61 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	28,7 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		