

**Garant****Erikoispitkä kierukkapora HSS FS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 26R2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116720 26R2
GTIN	4045197035110
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Hyvä pyörintätarkkuus.

**Liteät lastu-urat**, suuri lastutila. Kestävä vahvistetun sydänosan ansiosta (ilman paksunemaa).  
≤ 16 mm Ø: Viisteet nitratut, urat kiiltävät; > 16 mm Ø: Erikoiskäsitelty pinta.

Kestävä erikoispora **erittäin syvien reikien poraamiseen**. Syvyyteen n. 15 x Ø saakka voidaan porata yhdellä kerralla ilman nostoa.

Teräväkärkinen muoto A.

**Suositus:****Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	26 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	365 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	555 mm
Morsekartio MK koko	3
Standardi	DIN 1870 R2
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	326 mm

Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	FS
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		