

**Garant****Kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 14,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116700 14,5
GTIN	4045197034274
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Kierukkaosan pituus on poraholkin korkeuden verran standardiin DIN 345 verrattuna pidempi. Silloin todellinen poraussyvyys ei pienene. Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta parempi lastunpoisto.

Teräväkärkinen muoto A.

**Etü:**

**Poraukseen poraholkkien avulla** työkalujen valmistuksessa ja koneenrakennuksessa sekä sarjatuotannossa. Erytisen tärkeää porattaessa epätasaisilla, viistoilla tai kaarevilla pinnoilla.

**Suositus:****Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien pituus $L_c$	147 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/kierr,
Nimellis-Ø $D_c$	14,5 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	245 mm
Morsekartio MK koko	2
Standardi	DIN 341

suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	125,3 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	16-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		