

Garant

Kierukkaporat, HSS-E FS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 1,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	114450 1,5
GTIN	4045197018342
Tuoteluokka	11B

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.

Vahvistettu sydänosa.

Kiiltävät **litteät lastu-urat**, 3 mm:stä alkaen viisteet nitrattu.

Teräväkärkinen, malli C kokoon 3,9 mm asti.

Teräväkärkinen, malli S koosta 4 mm alk.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	18 mm
Nimellis-Ø D_c	1,5 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	1,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	15,8 mm
Kärkikulma	130 astetta

Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
tyyppi	FS
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		