

Garant**Erikoispitkä kierukkapora HSS FS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 30R1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116720 30R1
GTIN	4045197035165
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Hyvä pyörintätarkkuus.

Liteät lastu-urat, suuri lastutila. Kestävä vahvistetun sydänosan ansiosta (ilman paksunemaa).
≤ 16 mm Ø: Viisteet nitratut, urat kiiltävät; > 16 mm Ø: Erikoiskäsitelty pinta.

Kestävä erikoispora **erittäin syvien reikien poraamiseen**. Syvyyteen n. 15 x Ø saakka voidaan porata yhdellä kerralla ilman nostoa.

Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:**Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	305 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	30 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,25 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	460 mm
Morsekartio MK koko	3
Standardi	DIN 1870 R1
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	260 mm

Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	FS
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		