

**Garant****Kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 26mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116700 26     |
| GTIN         | 4045197034472 |
| Tuoteluokka  | 11C           |

**Kuvaus****Malli:**

Kierukkaosan pituus on poraholkin korkeuden verran standardiin DIN 345 verrattuna pidempi. Silloin todellinen poraussyvyys ei pienene. Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta parempi lastunpoisto.

Teräväkärkinen muoto A.

**Etü:**

**Poraukseen poraholkkien avulla** työkalujen valmistuksessa ja koneenrakennuksessa sekä sarjatuotannossa. Erittäin tärkeää porattaessa epätasaisilla, viistoilla tai kaarevilla pinnoilla.

**Suositus:****Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

|  |                |
|--|----------------|
| Lastu-urien pituus $L_c$                   | 214 mm         |
| Terien lkm Z                               | 2              |
| Nimellis-Ø $D_c$                           | 26 mm          |
| Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,25 mm/kierr, |
| Toleranssi, nimellis-Ø                     | h8             |
| Kokonaispituus L                           | 335 mm         |
| Morsekartio MK koko                        | 3              |
| Standardi                                  | DIN 341        |

|   |                |
|---|----------------|
| suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub> | 175 mm         |
| Kärkikulma                                    | 118 astetta    |
| Varsi   | Morsekartio    |
| Pinnoitus                                     | pinnoittamaton |
| Lastuava aine                                 | HSS            |
| tyyppi  | N              |
| Nousukulma                                    | 16-30 astetta  |
| Sisäjähdytys                                  | ei             |
| Värirengas                                    | ilman          |
| Tuotetyyppi                                   | Kierukkapora   |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 40 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 30 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 25 m/min       | P         |
| GG(G)                         | soveltuu | 25 m/min       | K         |
| Öljy                          | soveltuu |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu |                |           |