

**Garant****Kierukkapora, pitkä HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116700 28
GTIN	4045197034496
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Kierukkaosan pituus on poraholkin korkeuden verran standardiin DIN 345 verrattuna pidempi. Silloin todellinen poraussyvyys ei pienene. Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta parempi lastunpoisto.

Teräväkärkinen muoto A.

**Etu:**

**Poraukseen poraholkkien avulla** työkalujen valmistuksessa ja koneenrakennuksessa sekä sarjatuotannossa. Erittäin tärkeää porattaessa epätasaisilla, viistoilla tai kaarevilla pinnoilla.

**Suositus:****Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	28 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	222 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	343 mm
Morsekartio MK koko	3
Standardi	DIN 341

suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	180 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	16-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		