

Garant

Erikoispitkä kierukkapora HSS FS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 17,5R2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	116720 17,5R2
GTIN	4045197034922
Tuoteluokka	11C

Kuvaus

Malli:

Hyvä pyörintätarkkuus.

Liteät lastu-urat, suuri lastutila. Kestävä vahvistetun sydänosan ansiosta (ilman paksunemaa).
 ≤ 16 mm Ø: Viisteet nitratut, urat kiiltävät; > 16 mm Ø: Erikoiskäsitelty pinta.

Kestävä erikoispora **erittäin syvien reikien poraamiseen**. Syvyyteen n. 15 x Ø saakka voidaan porata yhdellä kerralla ilman nostoa.

Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
Nimellis-Ø D _c	17,5 mm
Lastu-urien pituus L _c	310 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	465 mm
Morsekartio MK koko	2
Standardi	DIN 1870 R2
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	283,8 mm

Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	FS
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		