

Garant
Kierukkaporat, HSS-E FS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,7mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 114450 6,7 |
| GTIN | 4045197018861 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus
Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.

Vahvistettu sydänosa.

Kiiltävät **litteät lastu-urat**, 3 mm:stä alkaen viisteet nitrattu.

Teräväkärkinen, malli C kokoon 3,9 mm asti.

Teräväkärkinen, malli S koosta 4 mm alk.

Suositus:
Suurin poraussyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,07 mm/kierr, |
| Nimellis-Ø D _c | 6,7 mm |
| Lastu-urien pituus L _c | 63 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| varren Ø D _s | 6,7 mm |
| Kokonaispituus L | 101 mm |
| Standardi | DIN 338 |
| suositeltu suurin poraussyvyys L ₂ | 53 mm |
| Kärkikulma | 130 astetta |

| | |
|---------------|----------------|
| Varsi | Lieriövarsi. |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS E |
| tyyppi | FS |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 70 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 45 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 25 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 25 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |