

## Garant

### Erikoispitkä kierukkapora HSS FS, pinnoittamaton, Ø DC h8: 25R1mm



#### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116720 25R1   |
| GTIN         | 4045197035080 |
| Tuoteluokka  | 11C           |

#### Kuvaus

##### Malli:

Hyvä pyörintätarkkuus.

**Liteät lastu-urat**, suuri lastutila. Kestävä vahvistetun sydänosan ansiosta (ilman paksunemaa).  
 ≤ 16 mm Ø: Viisteet nitratut, urat kiiltävät; > 16 mm Ø: Erikoiskäsittely pinta.

Kestävä erikoispora **erittäin syvien reikien poraamiseen**. Syvyyteen n. 15 x Ø saakka voidaan porata yhdellä kerralla ilman nostoa.

Teräväkärkinen muoto A.

##### Suositus:

##### Suurin poraussyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

##### Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

#### Tekninen kuvaus

|   |                |
|---|----------------|
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>   | 0,25 mm/kierr, |
| Nimellis-Ø D <sub>c</sub>                     | 25 mm          |
| Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>             | 290 mm         |
| Terien lkm Z                                  | 2              |
| Toleranssi, nimellis-Ø                        | h8             |
| Kokonaispituus L                              | 440 mm         |
| Morsekartio MK koko                           | 3              |
| Standardi                                     | DIN 1870 R1    |
| suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub> | 252,5 mm       |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Kärkikulma    | 130 astetta    |
| Varsi         | Morsekartio    |
| Pinnoitus     | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS            |
| tyyppi        | FS             |
| Sisäjähdytys  | ei             |
| Värirengas    | ilman          |
| Tuotetyyppi   | Kierukkapora   |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 40 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 30 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu | 25 m/min       | P         |
| Öljy                          | soveltuu |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu |                |           |