

Honeywell**Miellyttävät suojalasit Adaptec™, Koko: NORMAL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

Mukavat suojalasit, joissa **korkeus- ja leveyssäädettävä nenätuki** sekä säädettävä kallistuskulma parasta käyttömukavuutta varten. Lisäksi sankojen kireyttä voidaan säätää omien mieltymysten ja käyttöolosuhteiden mukaan. **2 eri leveyttä** parasta istuvuutta varten. Uuden HydroShield-pinnoitteen ansiosta **erinomainen huurtumisen- ja naarmuuntumisenesto**.

Standardi:

EN 166; EN 170

Kehyksen tyyppi: Nenänvarsipehmusteet säädettävät

Linssin pinnoite: huurtumaton

Linssin pinnoite: naarmuuntumaton

UV-suoja: Vakio

Linssimateriaali: polykarbonaatti

Terän nimitys: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Tekninen kuvaus

Lasien koko	normaali
Linssimateriaali	polykarbonaatti
Linssin pinnoite	huurtumaton
Linssin pinnoite	naarmuuntumaton
Terän nimitys	2C-1,2 B-D 1 FTKN
UV-suoja	Vakio

Sarja	Adaptec™
Yleinen nimitys	EN 166 FT
Kehyksen tyyppi	Kehyspehmusteet
Kehyksen tyyppi	Kaaren pituus säädettävä
Kehyksen tyyppi	Kaaren säde säädettävä
Kehyksen tyyppi	Nenänvarsipehmusteet säädettävät
Tuotetyyppi	Suojalasit