

**Garant****Erikoispitkä kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 12R1mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116760 12R1
GTIN	4045197035271
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Hyvä pyörintätarkkuus. Sydänosan paksuus ja paksunema ovat normaalit.

Erikoiskäsitelty pinta.

Syviin porauksiin. Syvien reikien poraus on tehtävä poraa useita kertoja nostamalla, riittävästä jäähtytyksestä on huolehdittava.

Edullinen malli, vakiokierukka.

Teräväkärkinen muoto A.

**Suositus:****Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien pituus $L_c$	205 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø $D_c$	12 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	310 mm
Morsekartio MK koko	1
Standardi	DIN 1870 R1
suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	187 mm

Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	16-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		