



Kierukkapora HSS rullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	114000 6,5
GTIN	4045197009050
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava – sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	6,5 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,07 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	63 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	6,5 mm
Kokonaispituus L	101 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	53,3 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		