



Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 1,2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	114020 1,2
GTIN	4045197009555
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä – helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. **Tarkkuusvalssatut lastu-urat.**

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Huomautus:

Koko 14–20: Varren Ø 13 mm, 3 kiinnityspintaa.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	16 mm
Nimellis-Ø D_c	1,2 mm
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	1,2 mm
Kokonaispituus L	38 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	14,2 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjäähditys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		