

Garant**Erikoispitkä kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 13R2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116760 13R2
GTIN	4045197035318
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Hyvä pyörintätarkkuus. Sydänosan paksuus ja paksunema ovat normaalit.

Erikoiskäsitelty pinta.

Syviin porauksiin. Syvien reikien poraus on tehtävä poraa useita kertoja nostamalla, riittävästä jäähtytyksestä on huolehdittava.

Edullinen malli, vakiokierukka.

Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:**Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	13 mm
Lastu-urien pituus L _c	260 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,16 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	395 mm
Morsekartio MK koko	1
Standardi	DIN 1870 R2
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	240,5 mm

Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	16-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		