

Garant

Kierukkaporat, HSS-E H, pinnoittamaton, Ø DC h8: 3,3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	114470 3,3
GTIN	4045197019370
Tuoteluokka	11B

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.

Vahvistettu sydänosa, kiiltävä, **lastu-uran pituus DIN 1897, koko pituus DIN 338.**

Myös **HARDOX-materiaaleille.**

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	3,3 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	18 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	3,3 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	13,1 mm
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
tyyppi	H
Sisäjäähditys	ei
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		