

**Garant****Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114500 3
GTIN	4045197019752
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:****Vahvistettu sydänosa.**

Teräväkärkinen muoto C.

**Suositus:****Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f INOXissa > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	33 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Kokonaispituus L	61 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	28,5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS E
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		