

Garant
Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 1,5mm

Tilautiedot

Tilausnumero	114500 1,5
GTIN	4045197019608
Tuoteluokka	11B

Kuvaus
Malli:
Vahvistettu sydänosa.

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:
Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	1,5 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	18 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	1,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	15,8 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS E
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		