

Garant**Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 3,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114500 3,4
GTIN	4045197019790
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:****Vahvistettu sydänosa.**

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	39 mm
Nimellis-Ø D_c	3,4 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,02 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	3,4 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	33,9 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS E
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		