



## Kokomaskirunko Sarja 6000, Koko: L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097240 L
GTIN	4046719719846
Tuoteluokka	04M

### Kuvaus

#### Malli:

Keveyen maskirungon kompakti rakenne mahdollistaa rajoittamattoman näkökentän työalueelle ja mahdollistaa näin hyvän työtuloksen ympäristöissä, jotka vaativat kokomaskin käyttöä. Kiinteä levy parantaa silmien suojausta työssä, jossa altistutaan esim. asbestille, suolahapoille ja ammoniakille. Kaksoissuodatinjärjestelmä pienempää hengitysvastusta ja hyvää painon jakautumista varten. Napsautusjärjestelmän avulla suodattimen vaihto käy helposti ja nopeasti.

#### Standardi:

EN 136 Klasse 1

Värikoodi sopiville tarvikkeille: 3M™-bajonetti

Linssin pinnoite: naarmuuntumaton

Linssimateriaali: PMMA

Suodatinliitännä: 3M™-bajonettijärjestelmä

Paino: 400 g

Valmistajamerkintä: 6900L

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	6900L
--------------------	-------

Koko	L
Linssin pinnoite	naarmuuntumaton
Paino	400 g
Suodatinliitântä	3M™-bajonettijärjestelmä
Linssimateriaali	PMMA
Värikoodi sopiville tarvikkeille	3M™-bajonetti
Tuotetyyppi	Kokomaskin runko

## Tarvikkeet

Vaihtosuodatinpari käyttöasteen näyttö Suodatin A2	097279 A2
Suodatinkansijärjestelmä, bajonettijärjestelmä Tyyppi	097277
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P3R	097273 P3R
Vaihtosuodatinsarja malliin 6223M	097232
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P2R	097273 P2R
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P3RC	097272 P3RC
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P3R	097272 P3R
Vaihtosuodatinpari käyttöasteen näyttö Suodatin A1	097279 A1