



Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,5mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 114020 8,5 |
| GTIN | 4045197010285 |
| Tuoteluokka | 12B |

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä – helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. **Tarkkuusvalssatut lastu-urat.**

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Huomautus:

Koko 14–20: Varren Ø 13 mm, 3 kiinnityspintaa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,1 mm/kierr, |
| Nimellis-Ø D _c | 8,5 mm |
| Lastu-urien pituus L _c | 75 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| varren Ø D _s | 8,5 mm |
| Kokonaispituus L | 117 mm |
| suositeltu suurin porausvyvyys L ₂ | 62,3 mm |
| Kärkikulma | 118 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi. |

| | |
|---------------|----------------|
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 45 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 30 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | P |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 25 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |