



Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet, Tyyppi: EKF450



Tilaustiedot

Tilausnumero	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Tuoteluokka	07E

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen viistehiomalaite, pehmokäynnistys, lämpökuormitussuoja suorien särmien, sisä- ja ulkosäteiden työstöön sekä poraukseen alk. Ø 22 mm . Hienosäätö mahdollistaa kapeat viisteet purseenpoistoa varten sekä leveät viisteet. Parannettu jyrsinpää säästää lastuamisvoimaa. Viiste 45° – Leveys portaaton 0 - 6 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsin, **3 KM**-kääntöterää, lastunkeräin nro 084520 ja kuljetuslaukku.

Huomautus:

Työkappaleen särmän korkeus oltava ohjausrullalle vähintään 2 mm.

Tekninen kuvaus

Leveys	138 mm
Korkeus	295 mm
Paino	4 kg
Tehonkulutus	1500 W

Verkköjännite	230 V
Valmistajamerkintä	EKF450
Pituus	310 mm
Enimmäiskierros-luku	6000 min ⁻¹
viiste	45°
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet

Tarvikkeet

Jyrsin3-teräinen Tyyppi ZFR450	078133 ZFR450
KM-kääntöteräsarja, 3 osaa, SHM 200Teräkselle Tyyppi SHM200	078128 SHM200
Vararuuvi EKF-kääntöterille Malli SCREW	078127 SCREW