

**Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114020 16
GTIN	4045197010582
Tuoteluokka	12B

**Kuvaus****Malli:**

**Rullavalssattu**, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä – helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. **Tarkkuusvalssatut lastu-urat.**

**Suositus:****Suurin poraussyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Huomautus:**

Koko 14–20: Varren Ø 13 mm, 3 kiinnityspintaa.

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	120 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	13 mm
Kokonaispituus L	178 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	96 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		