


Garant**Ohutlevypora HSS, Terän Ø DC: 16-30,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118020 16-30,5
GTIN	4045197036445
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita. Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

Käyttö:

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.

Teräspelti 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 – 5 mm, muovit 10 mm asti.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	16 - 30,5 mm
Kokonaispituus	71 mm
Varren Ø	10 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		