



## Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 6,9mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	114020 6,9
GTIN	4045197010124
Tuoteluokka	12B

### Kuvaus

#### Malli:

**Rullavalssattu**, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä – helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. **Tarkkuusvalssatut lastu-urat.**

#### Suositus:

#### Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Huomautus:

Koko 14–20: Varren Ø 13 mm, 3 kiinnityspintaa.

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus $L_c$	69 mm
Nimellis-Ø $D_c$	6,9 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø $D_s$	6,9 mm
Kokonaispituus L	109 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	58,7 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		