

Garant**Porraspora HSS 180°, höyrytetty, Ruuveille: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	117320 M6
GTIN	4045197036353
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Poraus- ja upotustasoissa aina omat lastu-urat ja ohjausviisteet. Sen vuoksi porrasporan profiili säilyy myös useiden hiontakertojen jälkeen.

Käyttö:

Standardin DIN-ISO 273 mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74, lehti 2, muodot H, J ja K, mukaisille ruuvinpäiden upotuksille, keskimäinen malli.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	94 mm
Syöttö f teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/kierr,
$\varnothing D_2$ 2. porras 180° h8	11 mm
Ruuveille	M6
Porraskorkeus L_1 1. porras 180°	15 mm
Terien lkm Z	2
$\varnothing D_1$ 1. porras 180° h9	6,6 mm
Kokonaispituus L	175 mm
Morsekartio MK koko	1
Pinnoitus	höyrytetty
Lastuava aine	HSS

Standardi	DIN 8377
Toleranssi, nimellis-Ø	h9
Kärkikulma	118 astetta
Nousukulma	20-30 astetta
Varsi	Morsekartio
Upotusviisteen kulma	180 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		