



Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 8,8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	114020 8,8
GTIN	4045197010315
Tuoteluokka	12B

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.

Mitat standardin DIN 338 mukaan.

Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä – helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. **Tarkkuusvalssatut lastu-urat.**

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Huomautus:

Koko 14–20: Varren Ø 13 mm, 3 kiinnityspintaa.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	81 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	8,8 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	8,8 mm
Kokonaispituus L	125 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	67,8 mm
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi.

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		