

Garant**Porraspora HSS 180°, höyrytetty, Ruuveille: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	117320 M8
GTIN	4045197036360
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Poraus- ja upotustasoissa aina omat lastu-urat ja ohjausviisteet. Sen vuoksi porrasporan profiili säilyy myös useiden hiontakertojen jälkeen.

Käyttö:

Standardin DIN-ISO 273 mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74, lehti 2, muodot H, J ja K, mukaisille ruuvinpäiden upotuksille, keskimäinen malli.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Porraskorkeus L ₁ 1. porras 180°	19 mm
Terien lkm Z	2
Ø D ₂ 2. porras 180° h8	15 mm
Ø D ₁ 1. porras 180° h9	9 mm
Lastu-urien pituus L _c	114 mm
Ruuveille	M8
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Kokonaispituus L	212 mm
Morsekartio MK koko	2
Pinnoitus	höyrytetty
Lastuava aine	HSS

Standardi	DIN 8377
Toleranssi, nimellis-Ø	h9
Kärkikulma	118 astetta
Nousukulma	20-30 astetta
Varsi	Morsekartio
Upotusviisteen kulma	180 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		