

**Garant****Ohutlevypora HSS, Terän Ø DC: 36-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118020 36-50
GTIN	4045197036476
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

**Terävä porankärki, alkureikä ei tarvita.** Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

**Käyttö:**

Ei jätä purseita tai värinäjäjälkiä.

Teräspelti 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 – 5 mm, muovit 10 mm asti.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	36 - 50 mm
Kokonaispituus	95 mm
Varren Ø	13 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		