

Garant
Reikäjyrsin, KM Korkea, Ø h10 DC: 24mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	118400 24
GTIN	4045197036780
Tuoteluokka	11C

Kuvaus
Malli:

Porakruunu ja varsi yhdestä kappaleesta (karkaistu), erittäin vakaa ja virheetön pyörintä.

Kapeat KM-leikkuuterät, positiivisen rintakulman ja suuren päästökulman ansiosta hyvä lastuamisteho vähäisellä lastuamisvoimalla.

Keskiöpora vaihdettava, varressa 3 kiinnityspintaa.

Lastuamisleveys 2 mm, kaikki koot. Ø-toleranssi: **+ 0,10 / - 0,05 mm.**

Mitta L: **koko 55 = 35 mm / koko 60 = 60 mm.**

Käyttö:

Käytettäväksi kiinteästi asennetuissa koneissa. Soveltuu hyvin kuituvahvisteisille muoveille (GFK ja CFK).

Lattamateriaaleille, joiden vahvuus on enintään 4 mm, ja putkille, joiden seinämän paksuus on enintään 4 mm.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	24 mm
Varren Ø	10 mm
Pituus L	35 mm
Malli	Korkea
Lastuava aine	KM
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi

Ø-toleranssi	-0,05 / 0,1 mm
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrsimet

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	70 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu	80 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		