

Garant**Tarkkuusohutlevypora, jossa kierreura HSS, TiAlN, Terän Ø DC: 8-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118040 8-20
GTIN	4045197359438
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita. Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

TiAlN-pinnoite kuivatyöstöön, optimaalinen käyttöikä ja korkeat lastuamisnopeudet.

Kierreurit turvalliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.

Teräspelti 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 – 5 mm, muovit 10 mm asti.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	62 mm
Terän Ø D _c	8 - 20 mm
Varren Ø	8 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		