

Garant
Lyhytporraspora HSS 180°, höyrytetty, Ruuveille: M10

Tilaustiedot

Tilausnumero	117240 M10
GTIN	4045197036216
Tuoteluokka	11C

Kuvaus
Malli:

Erittäin vakaa. Suuntaus on tarkka porauksen ja upotusreiän Ø:iden keskinäisten tiukkojen pyörimistoleranssien ansiosta.

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut.

Käyttö:

DIN-ISO 273 -standardin mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74 s. 2 muodon H, J ja K mukaisille, keskim. malli.

Ruuveille standardien DIN 912, 6912 ja 7984, ISO 1207 (DIN 84) mukaisesti.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ 1. porras 180° h8	11 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L _c	62 mm
Ø D ₂ 2. porras 180° h8	18 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Ruuveille	M10
Porraskorkeus L ₁ 1. porras 180°	23 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kokonaispituus L	123 mm
Pinnoitus	höyrytetty
Lastuava aine	HSS

Standardi	DIN 1897
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h8
Upotusviisteen kulma	180 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h8
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		