

Garant**Ohutlevypora HSS, TiN, Terän Ø DC: 3-14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118030 3-14
GTIN	4045197036490
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita. Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

TiN-pinnoitus: Suuremmat lastuamisnopeudet ja moninkertainen käyttöikä. Eryisesti pehmeille, tahmaaville materiaaleille.

Käyttö:

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.

Teräspelti 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 – 5 mm, muovit 10 mm asti.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	58 mm
Terän Ø D _c	3 - 14 mm
Varren Ø	6 mm
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		