

**Garant****Porraspera HSS/E, pinnoittamaton, Teräosan Ø: 50-60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118320 50-60
GTIN	4045197036629
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

**Käyttö:**

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

**Tekninen kuvaus**

Porrasväli	5 mm
porausportaiden nousuväli	1 mm
Kokonaispituus	119 mm
Varren Ø	13 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 - 60 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspera

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		