

Garant**Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	114500 5,7
GTIN	4045197020024
Tuoteluokka	11B

Kuvaus**Malli:****Vahvistettu sydänosa.**

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:**Suurin porausvyvyys:** $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ **Tekninen kuvaus**

Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,04 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L _c	57 mm
Nimellis-Ø D _c	5,7 mm
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D _s	5,7 mm
Kokonaispituus L	93 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L ₂	48,5 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS E
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		