

**Garant****Ohutlevyporasarja HSS, TiN, Terän Ø DC: 3-30,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

**Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita.** Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

Sarja, jossa kolme ohutlevyporaa + 1 poraustahna nro 118160 kotelossa.

**Käyttö:**

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.

Teräspelti 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 – 5 mm, muovit 10 mm asti.

**Sisältö:**

1 ohutlevypora: Nro 118030 koot 3 –14; 8 – 20; 16 – 30,5

Poraustahna: nro 118160

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	3 - 30,5 mm
Pinnoitus	TiN
Värirengas	ilman

Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Porraspora
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi

## Tarvikkeet

Ohutlevypora HSS Terän Ø DC 3-14 mm	118020 3-14
Ohutlevypora HSS Terän Ø DC 8-20 mm	118020 8-20
Poraustahna Ø 29 mm×91 mm	118160
Ohutlevypora HSS Terän Ø DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5