

Garant**Reikäjyrsin, KM Korkea, Ø h10 DC: 29mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 118400 29 |
| GTIN | 4045197036834 |
| Tuoteluokka | 11C |

Kuvaus**Malli:**

Porakruunu ja varsi yhdestä kappaleesta (karkaistu), erittäin vakaa ja virheetön pyörintä.

Kapeat KM-leikkuuterät, positiivisen rintakulman ja suuren päästökulman ansiosta hyvä lastuamisteho vähäisellä lastuamisvoimalla.

Keskiöpora vaihdettava, varressa 3 kiinnityspintaa.

Lastuamisleveys 2 mm, kaikki koot. Ø-toleranssi: **+ 0,10 / - 0,05 mm.**

Mitta L: **koko 55 = 35 mm / koko 60 = 60 mm.**

Käyttö:

Käytettäväksi kiinteästi asennetuissa koneissa. Soveltuu hyvin kuituvahvisteisille muoveille (GFK ja CFK).

Lattamateriaaleille, joiden vahvuus on enintään 4 mm, ja putkille, joiden seinämän paksuus on enintään 4 mm.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Nimellis-Ø D _c | 29 mm |
| Varren Ø | 10 mm |
| Pituus L | 35 mm |
| Malli | Korkea |
| Lastuava aine | KM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |

| | |
|--------------|----------------|
| Ø-toleranssi | -0,05 / 0,1 mm |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 70 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | M |
| Grafiitti, GFK, CFK | soveltuu | 80 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |