

Garant**Ohutlevypora HSS, Terän Ø DC: 8-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118020 8-20
GTIN	4045197036438
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Terävä porankärki, alkureikää ei tarvita. Kartiomaisesti kasvava halkaisija ja takareunasta säteishiottu vaippa saavat aikaan lastuavan leikkauksen. Asteikko urissa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

Käyttö:

Ei jätä purseita tai tärinäjälkiä.

Teräspelti 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, ei-rautametallit: 0,1 – 5 mm, muovit 10 mm asti.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	8 - 20 mm
Kokonaispituus	62 mm
Varren Ø	8 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		