

Garant**Porraspora HSS/E, pinnoittamaton, Teräosan Ø: 4-12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 118320 4-12 |
| GTIN | 4045197036575 |
| Tuoteluokka | 11C |

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| porausportaiden nousuväli | 1 mm |
| Porrasväli | 6 mm |
| Kokonaispituus | 79 mm |
| Varren Ø | 6 mm |
| Terän Ø D _c | 4 - 12 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Porraspora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |