

Garant
Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,2mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 114500 5,2 |
| GTIN | 4045197019974 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus
Malli:
Vahvistettu sydänosa.

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:
Suurin porausvyvyys:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Nimellis-Ø D _c | 5,2 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| Lastu-urien pituus L _c | 52 mm |
| Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ² | 0,04 mm/kierr, |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| varren Ø D _s | 5,2 mm |
| Kokonaispituus L | 86 mm |
| Standardi | DIN 338 |
| suositeltu suurin porausvyvyys L ₂ | 44,2 mm |
| Kärkikulma | 130 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi. |
| Pinnoitus | TiAlN |

| | |
|---------------|--------------|
| Lastuava aine | HSS E |
| Nousukulma | 35 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | sininen |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 750 N/mm ² | sopii rajoituksin | 37 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 31 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 12 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 6 m/min | S |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |