

**Garant**
**Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 6,3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	114500 6,3
GTIN	4045197020086
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus**
**Malli:**
**Vahvistettu sydänosa.**

Teräväkärkinen muoto C.

**Suositus:**
**Suurin porausvyvyys:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f INOXissa > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/kierr,
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	6,3 mm
Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	63 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D <sub>s</sub>	6,3 mm
Kokonaispituus L	101 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	53,6 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS E
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		